



## Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Tamaño de grano: 80



### Datos de pedido

Número de pedido	558454 80
GTIN	4014586283739
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

Cinta abrasiva de calidad, **tejido de poliéster muy resistente** con aglomerado de resina sintética pura, corindón de circonio (**ZA**) con aglomerado de cubrición, activo de rectificado (rectificado frío).

#### Aplicación:

Para rectificadoras de cinta GRIT de la serie GX, GIS, GI.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

### Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	150 mm

Cinta abrasiva longitud	2000 mm
Atributo del nombre de producto	150×2000 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	32-38 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	25-30 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20-25 m/s	H
INOX	adecuado	18-30 m/s	
Ti	adecuado	10-20 m/s	
GG(G)	adecuado	30-45 m/s	K
Madera	adecuado	23-26 m/s	
seco	adecuado		