

Mitutoyo**Proyector de medición con Ø de pantalla de 315 mm y objetivo 10x, Tipo: A3005**

Datos de pedido

Número de pedido

493510 A3005

GTIN

Clase de artículo

44C

Descripción

Ejecución:

Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio. **Aparato universal** para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.

- **Objetivo estándar 10 x. Objetivo 20 y 50 x, ver accesorios especiales. Distorsión máxima de los objetivos 0,2 %.**
- **Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.**
- **El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.**
- **La iluminación por transmisión halógena y de luz incidente se incorporan en la carcasa.**
- **Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.**
- **El indicador incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.**
- **Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.**

Suministro:

Incluye objetivo 10x, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.

Partes opcionales:

Objetivos n.º 494010, soporte de centrado orientable n.º 494040, prisma horizontal n.º 494050, soporte de apriete n.º 493040, limpiador de cantos de corte/masilla de posición n.º 354788.

Nota:

Otros accesorios especiales, como placas de medición normalizadas o sensor de cantos con unidad de análisis QM-Data 200, disponibles a petición.

Alcance de medición eje x: 150 mm

Rango de medición eje y: 50 mm

Lectura: 0,001 mm

Ø de pantalla: 315 mm

Longitud: 760 mm

Anchura: 550 mm

Descripción técnica

Anchura	550 mm
Lectura	0,001 mm
Altura	1080 mm
Peso	116 kg
Rango de medición eje y	50 mm
Ø de pantalla	315 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo	8 kg
Longitud	760 mm
Alcance de medición eje x	150 mm
Quality Dress	PJ-A3005F-150
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Proyector de perfiles

Accesorios

Objetivo para proyector de perfiles Ampliación (múltiplo)
50

494010 50