



Lima de precisión Habilis Longitud total 215 mm, CS 00 / CA 1, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	527060 4
GTIN	613548056288
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Limas de precisión suizas con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con **cola** cuadrada o hexagonal **resistente, forjada, y sección transversal reforzada.**

No requiere mango de lima.

Aplicación:

Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. **Las limas de precisión Habilis** permiten una **presión de trabajo más alta** que las limas tipo aguja

Descripción técnica

Sección transversal	6,5 mm
Longitud total	215 mm
Superficies de lima	Picada por todos los lados
Descripción de la forma	redondo
Corte suizo	00
Equivale al corte alemán	1
Atributo del nombre de producto	CS 00 / CA 1
incl. mango lima	no
Requiere mango de lima	no
Tipo de producto	Lima de precisión

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		