



Lima semirredonda de precisión VALTITAN, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 150/0



Datos de pedido

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 525050 150/0 |
| GTIN | 613548062531 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción

Ejecución:

Limas de precisión de alto rendimiento VALTITAN con resistencia al desgaste extraordinariamente alta gracias a la dureza superficial de **1200 HV**. La forma especial de los dientes evita el embotamiento de la lima con limaduras. Capacidad de limado y duración máximas. Prácticamente inoxidables, por lo que se pueden emplear en un entorno que favorezca considerablemente la corrosión. No dejan residuos corrosivos.

Picada por todos los lados; salida puntiaguda.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Sección transversal | 15,1×5,8 mm |
| Longitud sin cola | 150 mm |
| Equivale al corte alemán | 1 – 2 |
| Tipo de producto | Lima de precisión |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |

| | |
|----------------|----------|
| Acero < 60 HRC | adecuado |
| Acero < 67 HRC | adecuado |
| INOX | adecuado |
| Ti | adecuado |
| GG(G) | adecuado |
| CuZn | adecuado |
| Plástico, PRFV | adecuado |
| Madera | adecuado |
| Uni | adecuado |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |