



## Regla de senos, Distancia media entre rodillos: 100 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	483000 100
GTIN	4045197210654
Clase de artículo	42K

### Descripción

#### Ejecución:

Completamente templado y rectificado de precisión, con tope frontal que impide que la pieza de trabajo se deslice.

#### Aplicación:

Para comprobación y ajuste exactos de ángulos por medio de bloques patrón paralelos según el principio del seno (bloques patrón, ver n.º 480200 – 481310).

Se entrega con una tabla de conversión de grados / minutos en mm (los bloques patrón de 17,365 mm de alto deben situarse por debajo de un rodillo de la regla para mantenerse en un ángulo de 10°).

Todas las piezas: templado

Anchura sin ruedas: 15 mm

Altura sin ruedas: 29,5 mm

Precisión distancia entre rodillos:  $\pm 0,002$  mm

Paralelismo de la superficie de apoyo con respecto al apoyo de rodillos:  $\pm 0,0025$  mm

### Descripción técnica

Anchura sin ruedas	15 mm
Altura sin ruedas	29,5 mm
Distancia media entre rodillos	100 mm
Paralelismo de la superficie de apoyo con respecto al apoyo de rodillos	$\pm 0,0025$ mm
Precisión distancia entre rodillos	$\pm 0,002$ mm

Norma	DIN 2273
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Regla de senos

**Servicios**

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
-------------------------------------	--------