



## Lima de cuchillo de precisión, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 200/2



### Datos de pedido

Número de pedido	526000 200/2
GTIN	613548071281
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

**Las limas de precisión suizas** cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de **65 – 66 HRC**. A diferencia de las limas de taller, tienen **formas ligeramente abombadas**, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.

**Superficies laterales y borde inferior picados, salida puntiaguda.**

### Descripción técnica

Longitud sin cola	200 mm
Sección transversal	22×4,2 mm
Equivalencia al corte alemán	4
Tipo de producto	Lima de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		

Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado con restricciones

## Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519510 100
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110