



## Lima de precisión Habilis Longitud total 215 mm, CS 1 / CA 3, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	527070 4
GTIN	613548056295
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

**Limas de precisión suizas** con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con **cola** cuadrada o hexagonal **resistente, forjada, y sección transversal reforzada.**

**No requiere mango de lima.**

#### Aplicación:

Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. **Las limas de precisión Habilis** permiten una **presión de trabajo más alta** que las limas tipo aguja

### Descripción técnica

Longitud total	215 mm
Descripción de la forma	redondo
Sección transversal	6,5 mm
Corte suizo	1
Equivale al corte alemán	3
Atributo del nombre de producto	CS 1 / CA 3
Tipo de producto	Lima de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado con restricciones