



Lima semirredonda de precisión, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 200/2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 525000 200/2 |
| GTIN | 613548069592 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción

Ejecución:

Las limas de precisión suizas cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de **65 – 66 HRC**. A diferencia de las limas de taller, tienen **formas ligeramente abombadas**, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.

Picada por todos los lados; salida puntiaguda.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Longitud sin cola | 200 mm |
| Sección transversal | 21,1 × 6,3 mm |
| Equivalencia al corte alemán | 4 |
| Tipo de producto | Lima de precisión |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Acero < 60 HRC | adecuado |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones |
| INOX | adecuado |
| Ti | adecuado con restricciones |
| GG(G) | adecuado |
| CuZn | adecuado |
| Plástico, PRFV | adecuado |
| Madera | adecuado |
| Uni | adecuado con restricciones |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm | 576000 80X20 |