



## Lima semirredonda de precisión, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 125/2



### Datos de pedido

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido  | 525000 125/2 |
| GTIN              | 613548069387 |
| Clase de artículo | 53B          |

### Descripción

#### Ejecución:

**Las limas de precisión suizas** cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de **65 – 66 HRC**. A diferencia de las limas de taller, tienen **formas ligeramente abombadas**, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.

**Picada por todos los lados; salida puntiaguda.**

### Descripción técnica

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Longitud sin cola        | 125 mm            |
| Sección transversal      | 13,1 × 4,1 mm     |
| Equivale al corte alemán | 3 – 4             |
| Tipo de producto         | Lima de precisión |

### Datos de usuario

|                                | Uso      | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado |                |            |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Acero < 60 HRC | adecuado                   |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones |
| INOX           | adecuado                   |
| Ti             | adecuado con restricciones |
| GG(G)          | adecuado                   |
| CuZn           | adecuado                   |
| Plástico, PRFV | adecuado                   |
| Madera         | adecuado                   |
| Uni            | adecuado con restricciones |

## Accesorios

|   |               |
|---|---------------|
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Mango plástico para limas Longitud total 90 mm  | 519510 90     |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |