



## Juego de limas de precisión Habilis 5 piezas, Longitud total mm / Corte suizo: 215/1



### Datos de pedido

Número de pedido	527050 215/1
GTIN	613548056332
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

**Limas de precisión suizas** con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con **cola** cuadrada o hexagonal **resistente, forjada, y sección transversal reforzada. No requiere mango de lima.**

#### Aplicación:

Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. **Las limas de precisión Habilis** permiten una **presión de trabajo más alta** que las limas tipo aguja

#### Suministro:

1 lima n.º 527060 / 7070 de cada tam. 1, 3, 4, 5, 6 incluido estuche.

### Descripción técnica

Longitud total	215 mm
Equivalencia al corte alemán	3
Tipo de producto	Lima de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado con restricciones

## Accesorios

Lima de precisión HabilisLongitud total 215 mm Tipo 5	527070 5
Lima de precisión HabilisLongitud total 215 mm Tipo 6	527070 6