



Durómetro digital Shore A, Tipo: A



Datos de pedido

Número de pedido	495002 A
GTIN	2050001672032
Clase de artículo	49G

Descripción

Ejecución:

Durómetro Shore para determinar la dureza según Shore A o D según DIN ISO 7619-1 (sustituye a DIN 53505) y ASTM D 2240. Carcasa de aluminio resistente y manejable.

Pantalla gráfica LED luminosa, de gran contraste. Memoria para 100 valores de medición con fecha y hora. Puerto USB para PC y cargador.

Aplicación:

Shore A: caucho blando, elastómeros, productos de caucho natural, resina de moldeo, cuero, neopreno, poliéster, PVC blando.

Partes opcionales:

Bancos de pruebas n.º 495016. Bloques de prueba para comprobación a petición.

Software para la elaboración de certificados de prueba y gráficos a petición.

Descripción técnica

Quality Dress	30-200
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1

Tipo batería	Ion de litio
Procedimiento de ensayo	Shore A
Interfaz	Interfaz USB
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	P1
Tipo de producto	Durómetro

Servicios

Calibración Durómetro Shore A+D Tipo H	029000 H
Calibración DAkkS Durómetro Shore A+D Tipo H	029010 H

Accesorios

Bancos de pruebas	495016
-------------------	--------