

## Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 2, Tipo: 5-6



### Datos de pedido

Número de pedido	483830 5-6
GTIN	2050001048691
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado ( $60 \pm 2$  HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de  $\varnothing 1,5$  mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta  $\varnothing 0,99$  mm; por encima, 70 mm.

**Clase de tolerancia 2:**  $\varnothing$  espiga  $\pm 0,002$  mm. 1 caja de madera.

#### Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.

### Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Número de espigas de verificación	100
Intervalo de medida nominal	5,01 - 6 mm
Norma	DIN 2269

Clase de tolerancia	2
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero calibre
Embalaje	caja estable
Calibración	S18
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

Calibración DAkkSJuego de espigas de verificación Contenido del juego 100	020890 100
CalibraciónJuego de espigas de verificación Contenido del juego 100	020880 100