



Durómetro analógico Shore A, Tipo: A



Datos de pedido

Número de pedido	495003 A
GTIN	2050001659620
Clase de artículo	49G

Descripción

Ejecución:

Durómetro Shore para determinar la dureza según Shore A o D según DIN ISO 7619-1 (sustituye a DIN 53505) y ASTM D 2240. Carcasa de aluminio resistente y manejable.

Aplicación:

Shore A: caucho blando, elastómeros, productos de caucho natural, resina de moldeo, cuero, neopreno, poliéster, PVC blando.

Partes opcionales:

Bancos de pruebas n.º 495016. Bloques de prueba para comprobación a petición.

Descripción técnica

Quality Dress	30-100
Procedimiento de ensayo	Shore A
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	P1

Tipo de producto	Durómetro
------------------	-----------

Servicios

Calibración Durómetro Shore A+D Tipo H	029000 H
Calibración DAkkSDurómetro Shore A+D Tipo H	029010 H

Accesorios

Bancos de pruebas	495016
-------------------	--------