



## Durómetro digital Shore D, Tipo: D



### Datos de pedido

Número de pedido	495004 D
GTIN	2050001672049
Clase de artículo	49G

### Descripción

#### Ejecución:

Durómetro Shore para determinar la dureza según Shore A o D según DIN ISO 7619-1 (sustituye a DIN 53505) y ASTM D 2240. Carcasa de aluminio resistente y manejable.

Pantalla gráfica LED luminosa, de gran contraste. Memoria para 100 valores de medición con fecha y hora. Puerto USB para PC y cargador.

#### Aplicación:

**Shore D:** Goma dura, materiales de plástico duro, vidrio acrílico, Resopal, termoplástico rígido, discos de vinilo, poliestireno, rodillos prensadores.

#### Partes opcionales:

Bancos de pruebas n.º 495016. Bloques de prueba para comprobación a petición.

Peso complementario n.º 495018.

Software para la elaboración de certificados de prueba y gráficos a petición.

### Descripción técnica

Quality Dress	30-210
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio

Cantidad de baterías contenidas	1
Procedimiento de ensayo	Shore D
Interfaz	Interfaz USB
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	P1
Tipo de producto	Durómetro

### Servicios

Calibración Durómetro Shore A+D Tipo H	029000 H
Calibración DAkkSDurómetro Shore A+D Tipo H	029010 H

### Accesorios

Bancos de pruebas	495016
Peso complementario para Shore D	495018