

Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 2, Tipo: 7-8



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 483830 7-8 |
| GTIN | 2050001048714 |
| Clase de artículo | 48A |

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de $\varnothing 1,5$ mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta $\varnothing 0,99$ mm; por encima, 70 mm.

Clase de tolerancia 2: \varnothing espiga $\pm 0,002$ mm. 2 cajas de madera, 100 espigas de verificación distribuidas en 2 cajas.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Número de espigas de verificación | 100 |
| Altura de paso | 0,01 mm |
| Intervalo de medida nominal | 7,01 - 8 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norma | DIN 2269 |
| Clase de tolerancia | 2 |
| Dureza | 60 ± 2 HRC |
| Material | Acero calibre |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | S18 |
| Tipo de producto | Espiga de verificación |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100 | 020880 100 |
| Calibración DAkkS Juego de espigas de verificación Contenido del juego 100 | 020890 100 |