



Durómetro analógico Shore D, Tipo: D



Datos de pedido

Número de pedido	495005 D
GTIN	2050001659637
Clase de artículo	49G

Descripción

Ejecución:

Durómetro Shore para determinar la dureza según Shore A o D según DIN ISO 7619-1 (sustituye a DIN 53505) y ASTM D 2240. Carcasa de aluminio resistente y manejable.

Aplicación:

Shore D: Goma dura, materiales de plástico duro, vidrio acrílico, Resopal, termoplástico rígido, discos de vinilo, poliestireno, rodillos prensadores.

Partes opcionales:

Bancos de pruebas n.º 495016. Bloques de prueba para comprobación a petición.

Peso complementario n.º 495018.

Calibración: P1

Descripción técnica

Quality Dress	30-110
Procedimiento de ensayo	Shore D
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable

Calibración	P1
Tipo de producto	Durómetro

Servicios

Calibración Durómetro Shore A+D	014700
Calibración DAkKS Durómetro Shore A+D Tipo	017440
Calibración Durómetro Shore A+D Tipo H	029000 H
Calibración DAkKS Durómetro Shore A+D Tipo H	029010 H

Accesorios

Peso complementario para Shore D	495018
----------------------------------	--------