



## Durómetro analógico Shore D, Tipo: D



### Datos de pedido

Número de pedido	495005 D
GTIN	2050001659637
Clase de artículo	49G

### Descripción

#### Ejecución:

Durómetro Shore para determinar la dureza según Shore A o D según DIN ISO 7619-1 (sustituye a DIN 53505) y ASTM D 2240. Carcasa de aluminio resistente y manejable.

#### Aplicación:

**Shore D:** Goma dura, materiales de plástico duro, vidrio acrílico, Resopal, termoplástico rígido, discos de vinilo, poliestireno, rodillos prensadores.

#### Partes opcionales:

Bancos de pruebas n.º 495016. Bloques de prueba para comprobación a petición.

Peso complementario n.º 495018.

### Descripción técnica

Quality Dress	30-110
Procedimiento de ensayo	Shore D
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	P1

Tipo de producto

Durómetro

**Servicios**

Calibración Durómetro Shore A+D Tipo H

029000 H

Calibración DAkkSDurómetro Shore A+D Tipo H

029010 H

**Accesorios**

Peso complementario para Shore D

495018