

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 483910 2 |
| GTIN | 2050001048912 |
| Clase de artículo | 48A |

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de \varnothing 1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

Clase de tolerancia 2: \varnothing espiga $\pm 0,002$ mm.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Nota:

Indicar el **\varnothing deseado**, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Longitud espiga de medición | 70 mm |
| Altura de paso | 0,01 mm |
| medida nominal | 1 - 2,99 mm |
| Calibración | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Clase de tolerancia | 2 |
| Dureza | 60 ± 2 HRC |
| Material | Acero calibre |
| Tipo de producto | Espiga de verificación |

Servicios

| | |
|--|-----------|
| Calibración Espiga de verificación Ø máximo 20 | 028240 20 |
| Calibración DAkkS Espiga de verificación Ø máximo 20 | 028260 20 |