




## Tornillo de banco de precisión, Anchura de mordazas A: 25mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 494480 25     |
| GTIN              | 4045197525413 |
| Clase de artículo | 42L           |

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo de banco de precisión en modelo cromado duro (latón) o anodizado (aluminio). Ideal para el empleo en piezas pequeñas, p. ej. en microscopios y proyectores de perfil o con rugosímetros. Precisión del ángulo 0,04 mm, mordazas de sujeción intercambiables de acero inoxidable, templado y de plástico. Mordazas de sujeción fijas con prismas para piezas cilíndricas. El prisma adicional en la boca fija, así como las ranuras de sujeción en los lados longitudinales, aumentan las posibilidades de empleo.

### Descripción técnica

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material tornillo de banco | Aluminio anodizado           |
| Altura total c             | 25 mm                        |
| Zona de sujeción máxima b  | 24,5 mm                      |
| Longitud total a           | 75 mm                        |
| Anchura de mordazas A      | 25 mm                        |
| Altura de mordazas C       | 10 mm                        |
| Anchura total B            | 25 mm                        |
| Tipo de producto           | Tornillo de banco de control |

