



Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BS, 13×610 mm, Comparación de granulado: 100



Datos de pedido

Número de pedido	558500 100
GTIN	4001895588334
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, **acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.**

Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

Descripción técnica

Grado de finura	grueso
Color	marrón
Comparación de granulado	100
Ejecución	A crs

Serie	SC-BS
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	13 mm
Cinta abrasiva longitud	610 mm
Atributo del nombre de producto	13×610 mm
Quality Dress	SC-BS
Tipo de producto	Cinta abrasiva de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones	15-20 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	10 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	10 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	10 m/s	H
INOX	adecuado	10 m/s	
Ti	adecuado	10 m/s	
GG(G)	adecuado	10 m/s	K
CuZn	adecuado	10 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	10 m/s	
Madera	adecuado	10 m/s	
Barnices	adecuado	10 m/s	
Uni	adecuado	10 m/s	
seco	adecuado		