

## Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	483910 8
GTIN	2050001048974
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado ( $60 \pm 2$  HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de  $\varnothing 1,5$  mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

**Clase de tolerancia 2:**  $\varnothing$  espiga  $\pm 0,002$  mm.

#### Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

#### Nota:

Indicar el  **$\varnothing$  deseado**, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

### Descripción técnica

Longitud espiga de medición	70 mm
Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	16 - 18,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	2
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Acero calibre
Tipo de producto	Espiga de verificación

**Servicios**

Calibración Espiga de verificación Ø máximo 20	028240 20
Calibración DAkkS Espiga de verificación Ø máximo 20	028260 20