

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	483940 2
GTIN	2050001056900
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de \varnothing grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como **información adicional el \varnothing deseado**, p. ej., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud total	53 mm
Longitud de comprobación	33 mm
medida nominal	0,3 - 0,49 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028260 20
	028240 20

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20
