

**Lima tipo aguja de precisión Longitud total 160 mm, CS 1 / CA 2, Tipo: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	527240 11
GTIN	613548046784
Clase de artículo	53B

Descripción**Ejecución:**

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = $\frac{1}{2}$ longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.

Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 – 527070.

Descripción técnica

Descripción de la forma	almendr. ojival
Sección transversal	5,1×2,0 mm
Superficies de lima	2

Longitud total	160 mm
Corte suizo	1
Equivale al corte alemán	3
Atributo del nombre de producto	CS 1 / CA 2
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		

Accesorios

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2