

**Lima tipo aguja de precisión Longitud total 160 mm, CS 2 / CA 3, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	527340 1
GTIN	613548046173
Clase de artículo	53B

Descripción**Ejecución:**

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = $\frac{1}{2}$ longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.

Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 – 527070.

Descripción técnica

Sección transversal	5,4×1,2 mm
Longitud total	160 mm
Descripción de la forma	truncada plana

Superficies de lima	4
Corte suizo	2
Equivale al corte alemán	4
Atributo del nombre de producto	CS 2 / CA 3
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		