



## Calibre liso con mango Precisión $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Tipo: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	483950 5
GTIN	2050000963285
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

La alternativa favorable a la espiga de verificación. Tolerancias de  $\varnothing$  mejores que DIN 2269, clase de tolerancia 1. De acero de alta calidad para calibres; mango de plástico con rotulación de  $\varnothing$ .

#### Nota:

**Indicar** el  $\varnothing$  deseado, p. ej., n.º 483950 tam. 2 **0,24** como información adicional en el pedido.

### Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Límite de error	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
medida nominal	1 - 2,99 mm
Clase de tolerancia	1
Calibración	L5
Tipo de producto	Calibre macho

### Servicios

CalibraciónEspiga de verificación $\varnothing$ máximo 20	028240 20
---	-----------

Calibración DAkkSEspiga de verificación  $\varnothing$  máximo 20

028260 20