



## Lima tipo aguja de precisión Longitud total 160 mm, CS 0 / CA 1, Tipo: 1



### Datos de pedido

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido  | 527140 1     |
| GTIN              | 613548046142 |
| Clase de artículo | 53B          |

### Descripción

#### Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte =  $\frac{1}{2}$  longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.

**Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.**

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 – 527070.

### Descripción técnica

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Superficies de lima     | 4              |
| Descripción de la forma | truncada plana |
| Longitud total          | 160 mm         |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Sección transversal             | 5,4×1,2 mm                   |
| Corte suizo                     | 0                            |
| Equivale al corte alemán        | 1 – 2                        |
| Atributo del nombre de producto | CS 0 / CA 1                  |
| Tipo de producto                | Lima tipo aguja de precisión |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |
| Uni                            | adecuado con restricciones |                |            |

### Accesorios

|   |          |
|---|----------|
| Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3 | 519700 3 |
| Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2 | 519700 2 |