



Calibre liso con mango Precisión $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Tipo: 7



Datos de pedido

Número de pedido	483950 7
GTIN	2050000963308
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

La alternativa favorable a la espiga de verificación. Tolerancias de \varnothing mejores que DIN 2269, clase de tolerancia 1. De acero de alta calidad para calibres; mango de plástico con rotulación de \varnothing .

Nota:

Indicar el \varnothing deseado, p. ej., n.º 483950 tam. 2 **0,24** como información adicional en el pedido.

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Límite de error	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
medida nominal	6 - 10 mm
Clase de tolerancia	1
Calibración	L5
Tipo de producto	Calibre macho

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028240 20
---	-----------

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20

028260 20