



Lima tipo aguja de precisión VALTITAN Longitud total 180 mm, CS 2 / CA 3, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	527570 1
GTIN	613548045558
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Lima tipo aguja de alto rendimiento con resistencia al desgaste extremadamente alta. Dureza de la superficie **1200 HV**. La forma especial de los dientes evita el embotamiento de las limas con las limaduras, de forma que es posible la limpieza sin gran esfuerzo por simple golpeo (sobre madera).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Descripción técnica

Descripción de la forma	truncada plana
Superficies de lima	4
Sección transversal	6,3×1,3 mm
Longitud total	180 mm
Corte suizo	2
Equivale al corte alemán	3
Atributo del nombre de producto	CS 2 / CA 3
incl. mango lima	no
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado		

Accesorios

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3