

**Lima tipo aguja de precisión Longitud total 140 mm, CS 2 / CA 3, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	527330 2
GTIN	613548047323
Clase de artículo	53B

**Descripción****Ejecución:**

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte =  $\frac{1}{2}$  longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.

**Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Nota:**

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 – 527070.

**Descripción técnica**

Sección transversal	4,8×1,1 mm
Descripción de la forma	punta plana
Longitud total	140 mm

Superficies de lima	4
Corte suizo	2
Equivale al corte alemán	4
Atributo del nombre de producto	CS 2 / CA 3
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		

### Accesorios

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3