

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	483940 0
GTIN	2050001056887
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de \varnothing grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como **información adicional el \varnothing deseado**, p. ej., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

Descripción técnica

Longitud total	53 mm
Altura de paso	0,01 mm
Longitud de comprobación	33 mm
medida nominal	0,1 - 0,19 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028260 20
	028240 20

Calibración Espiga de verificación \varnothing máximo 20
