

## Lima acabadora, carburo de silicio (verde), redondo, Longitudxanchura (mm) grado de finura: 100X10F



### Datos de pedido

Número de pedido	558635 100X10F
GTIN	4260496530313
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **metal duro, metal no ferroso**, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con **gran dureza** y marcado **efecto de autoafilado**.

#### Nota:

**Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.**

### Descripción técnica

Anchura	10 mm
Grado de finura	fino
Longitud	100 mm
Tamaño de grano	320
Color	verde
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Forma	redondo
Tipo de producto	Lima de acabado

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		