




## Degussit® Surtido de limas pequeñas oxicerámicas Degussit, de 12 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	558940
GTIN	4045197407191
Clase de artículo	53D

### Descripción

#### Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.

#### Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biselados, para entallar y para cambios de forma.

#### Suministro:

Surtido de limas pequeñas Degussit® con 11 limas n.º 558905 – 558925 y forma semirredonda, forma elipse, 1 soporte y 2 monturas.

### Descripción técnica

Medio abrasivo	Cerámica de óxido de aluminio
Número piedras de acabado	11
Tipo de producto	Lima de acabado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		

Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
Metal duro (MD)	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Piedra	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado
seco	adecuado con restricciones