



## Juego de limas de codillos de precisión CS 2 = medio (12 piezas)



### Datos de pedido

Número de pedido	528310
GTIN	2050001697981
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas en bruto de **limas de codillos de precisión suizas** están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de **65 – 66 HRC**. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

#### Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.

#### Suministro:

En estuche enrollable. 1 lima de cada forma n.º 528300, forma 711 – 790.

### Descripción técnica

Grado de finura	medio
Corte suizo	2
N.º cortes	25 cm
Longitud total	180 mm

Número limas sueltas	12
Tipo de producto	Lima de codillo de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		

### Accesorios

Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 761	528300 761
Estuche enrollable para limas de codillos Cantidad de compartimentos 12	528510 12
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 731	528300 731
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 750	528300 750
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 771	528300 771

Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 711	528300 711
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 713	528300 713
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 732	528300 732
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 790	528300 790
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 741	528300 741
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 763	528300 763
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 764	528300 764
Lima de codillo de precisión, mediaLongitud 180 mm Tipo 781	528300 781