



## Lima de codillo de precisión, fina Longitud 150 mm, CS 2 / CA 2, Tipo: 930



### Datos de pedido

Número de pedido	528050 930
GTIN	613548078358
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas en bruto de **limas de codillos de precisión suizas** están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de **65 – 66 HRC**. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

#### Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.

### Descripción técnica

Sección transversal	2,5 × 2,5 mm
Grado de finura	fino
Corte suizo	2
Equivale al corte alemán	2
N.º cortes	38 cm
Longitud total	150 mm
Atributo del nombre de producto	CS 2 / CA 2
Tipo de producto	Lima de codillo de precisión

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		