



Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	622500 9
GTIN	4010995008604
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, **varilla** de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Descripción técnica

Longitud total	243 mm
Ancho de llave	9 mm
Longitud de cuchilla cortante	125 mm
Quality Dress	SoftFinish® electric
Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso

