



Limas tipo aguja de precisión VALTITAN Juego de 6 piezas, Longitud total mm / Corte suizo: 180/2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 527660 180/2 |
| GTIN | 613548045794 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción

Ejecución:

Lima tipo aguja de alto rendimiento con resistencia al desgaste extremadamente alta. Dureza de la superficie **1200 HV**. La forma especial de los dientes evita el embotamiento de las limas con las limaduras, de forma que es posible la limpieza sin gran esfuerzo por simple golpeo (sobre madera).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Suministro:

En bolsa de plástico. 1 lima de cada una de las formas plana paralela, semirredonda, redonda, cuadrada, triangular y barrette.

Descripción técnica

| | |
|------------------|------------------------------|
| Corte suizo | 2 |
| Longitud total | 180 mm |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja de precisión |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado |
| Acero < 55 HRC | adecuado |
| Acero < 60 HRC | adecuado |
| Acero < 67 HRC | adecuado |
| INOX | adecuado |
| Ti | adecuado |
| GG(G) | adecuado |
| CuZn | adecuado |
| Plástico, PRFV | adecuado |
| Madera | adecuado |
| Uni | adecuado |

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3 | 519700 3 |
| Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2 | 519700 2 |