



Juego de limas codillos de precisión CS 2 = fino (13 piezas)



Datos de pedido

Número de pedido	528010
GTIN	2050001697646
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de **limas de codillos de precisión suizas** están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de **65 – 66 HRC**. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.

Suministro:

En estuche enrollable. 1 lima de cada forma n.º 528050, forma 911 – 985.

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Corte suizo	2
N.º cortes	38 cm
Longitud total	150 mm

Número limas sueltas	13
Tipo de producto	Lima de codillo de precisión

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		

Accesorios

Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 917	528050 917
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 916	528050 916
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 981	528050 981
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 974	528050 974
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 964	528050 964

Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 984	528050 984
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 952	528050 952
Estuche enrollable para limas de codillos Cantidad de compartimentos 13	528510 13
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 911	528050 911
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 965	528050 965
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 930	528050 930
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 942	528050 942
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 985	528050 985
Lima de codillo de precisión, finaLongitud 150 mm Tipo 914	528050 914