



Juego de llaves de vaso completamente aisladas, Cantidad de llaves: 5



Datos de pedido

Número de pedido	622510 5
GTIN	4010995228200
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. **Uso:** Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. **Varilla** de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, **varilla** de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Contenido:

1 ud. de cada tam. n.º 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Descripción técnica

Cantidad de llaves	5
Quality Dress	SoftFinish® electric
Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 9 mm	622500 9
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 13 mm	622500 13
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 7 mm	622500 7
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 8 mm	622500 8
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 10 mm	622500 10