



Juego de llaves de vaso completamente aisladas, Cantidad de llaves: 11



Datos de pedido

Número de pedido	622510 11
GTIN	4010995228217
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. **Uso:** Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. **Varilla** de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, **varilla** de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Contenido:

1 ud. de cada tam. n.º 622500: Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Descripción técnica

Cantidad de llaves	11
Quality Dress	SoftFinish® electric

Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 11 mm	622500 11
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 13 mm	622500 13
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 8 mm	622500 8
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 5,5 mm	622500 5,5
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 7 mm	622500 7
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 17 mm	622500 17
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 6 mm	622500 6
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 9 mm	622500 9
Llave de vaso con mango completamente aisladas Ancho de llave 10 mm	622500 10