

**Juego de llaves de vaso articuladas, Cantidad de llaves: 7****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 622810 7 |
| GTIN | 8014230038681 |
| Clase de artículo | 63P |

Descripción**Ejecución:**

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Con cabezal articulado orientable (ángulo de giro 50°, ángulo de trabajo hasta 90°). La posición de la articulación se mantiene de forma segura por medio de muelles integrados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Contenido:

1 llave de vaso de cada tam. n.º 622800: Tam. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Descripción técnica

| | |
|--------------------|------------------------|
| Cantidad de llaves | 7 |
| Ángulo de giro | 50 grados |
| Ángulo de trabajo | 90 grados |
| Perfil de salida | Vaso de 6 caras |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |

Tipo de producto

Llave de vaso

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 11 mm | 622800 11 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 19 mm | 622800 19 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 8 mm | 622800 8 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 13 mm | 622800 13 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 14 mm | 622800 14 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 17 mm | 622800 17 |
| Llave de vaso articulada Ancho de llave 10 mm | 622800 10 |