

**Llave de espigas articulada recta, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 200/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628800 200/8
GTIN	4020772041113
Clase de artículo	63Q

**Descripción****Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Con espiga fija.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

**Descripción técnica**

Longitud total	405 mm
Ø nominal de espiga	8 mm
Ø máximo	200 mm
Separación de pitones regulable a	125 - 200 mm
Tipo	764C
Quality Dress	764
Tipo de producto	Llave de espigas