

**Llave de espigas articulada recta, Ø máximo / Ø nominal de espiga:
200/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Ø máximo	200 mm
Separación de pitones regulable a	125 - 200 mm
Longitud total	405 mm
Ø nominal de espiga	10 mm
Tipo	764C
Quality Dress	764
Tipo de producto	Llave de espigas

