



Articulación cardán IMPACT, 3/8 pulgada



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 650600 |
| GTIN | 4045197214805 |
| Clase de artículo | 62D |

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Cuadrados exteriores según DIN 3121 F 10 con agujero cónico continuo. Cuadrado interior según DIN 3121 G 10 con perforación y ranura anular.

Cuadrados machos según DIN 3121 E 10 con espiga elástica, cuadrados hembras según DIN 3121 G 10 con taladro y ranura anular.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Longitud total: 50 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Longitud total | 50 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |
| Tipo de producto | Pieza de conexión |

Accesorios

Espiga de unión para vasos, 3/8 pulgada \varnothing ×Longitud
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Anillo de goma para vasos, 3/8 pulgada \varnothing 22 mm

650800 22

Juego de abrazaderas de seguridad 10 piezas, para vasos,
3/8 pulgada, incluido extractor Tipo 2

650790 2