

**Llave de espigas articulada recta, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 40/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Ø máximo	40 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Longitud total	150 mm
Separación de pitones regulable a	18 - 40 mm
Tipo	764C
Quality Dress	764
Tipo de producto	Llave de espigas