



Llave de vaso con mango transversal Aislados conforme a VDE, Ancho de llave: 17mm



Datos de pedido

Número de pedido	622770 17
GTIN	4010995279356
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Cabeza de llave hexagonal profunda, mecanizada con precisión, con taladro interior para varillas roscadas sobresalientes. Mango transversal a prueba de golpes, varilla de acero al cromo-vanadio, cromada, con aislamiento protector pulverizado.

Aislamiento de hasta 1000 V, fabricado según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Descripción técnica

Ancho de llave	17 mm
Longitud total	268 mm
Longitud de cuchilla cortante	230 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso