



## Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 0



### Datos de pedido

Número de pedido	629400 0
GTIN	2050001013828
Clase de artículo	66C

### Descripción

#### Ejecución:

Convertible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetos con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.

#### Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.

Cabeza de carraca anchura: 29,5 mm

Cabeza de carraca altura: 10 mm

Longitud total: 170 mm

Par de giro permitido: 100 Nm

### Descripción técnica

Cabeza de carraca altura	10 mm
Longitud total	170 mm
Cabeza de carraca anchura	29,5 mm
Par de giro permitido	100 Nm
Quality Dress	R0-HA155
Tipo de producto	Carraca