

**Llave de espigas articulada recta, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 80/5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 628800 80/5 |
| GTIN | 4020772041069 |
| Clase de artículo | 63Q |

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø nominal de espiga | 5 mm |
| Longitud total | 220 mm |
| Separación de pitones regulable a | 40 - 80 mm |
| Ø máximo | 80 mm |
| Tipo | 764C |
| Quality Dress | 764 |
| Tipo de producto | Llave de espigas |