



Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	629400 1
GTIN	2050001013835
Clase de artículo	66C

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetos con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.

Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.

Cabeza de carraca anchura: 36,7 mm

Cabeza de carraca altura: 15,9 mm

Longitud total: 195 mm

Par de giro permitido: 130 Nm

Descripción técnica

Cabeza de carraca anchura	36,7 mm
Cabeza de carraca altura	15,9 mm
Par de giro permitido	130 Nm
Longitud total	195 mm
Quality Dress	R1-HA175
Tipo de producto	Carraca