



Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	629400 2
GTIN	2050001013842
Clase de artículo	66C

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetos con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.

Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.

Cabeza de carraca anchura: 45 mm

Cabeza de carraca altura: 20 mm

Longitud total: 245 mm

Par de giro permitido: 180 Nm

Descripción técnica

Par de giro permitido	180 Nm
Cabeza de carraca anchura	45 mm
Cabeza de carraca altura	20 mm
Longitud total	245 mm
Quality Dress	R2-HA220
Tipo de producto	Carraca