



Llave de gancho regulable para llave dinamométrica con uña, para \varnothing exterior de tuerca: 45-90mm



Datos de pedido

Número de pedido	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado. Con asiento cuadrado de 1/2 o 3/4 pulgada (tam. 95 – 165) para utilizar con una llave dinamométrica (a partir de n.º 655500).

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

Descripción técnica

Longitud efectiva A	150 mm
para \varnothing exterior de tuerca	45 - 90 mm
Longitud total	192 mm
Tipo	771Md
Quality Dress	771Md
Tipo de producto	Llave de gancho